

Tempered Hard-Glass Test Tube With Screw Cap

強化硬質

# ねじ口試験管<ST>


密封精度と耐薬品性に優れ、培養試験に最適。  
キャップをしたままでの遠心分離が可能。



## ST-16.5M <穴あきメラミン白キャップ・ブチルパッキン>

ご注文コード：119405

販売価格：343円/組



商品縮尺図

商品内容・規格

外箱寸法:505×256×410 内箱入数(50) 外箱入数(500)

| ガラス本体 | 単品コード  | 外径 O.D. | 全長 L | 肉厚 T | 内径 I.D. | キャップ口径 O.T.D | 容量 | 1本の重量 | 底型 | キャップNo. |
|-------|--------|---------|------|------|---------|--------------|----|-------|----|---------|
| 試験管本体 | 119005 | 16.5    | 125  | 1.2  | 11      | 8            | 15 | 16.9  | 丸底 | 2       |

|    |
|----|
| 色  |
| 無色 |

| 付属品種類 | 単品コード  | 商品名           | キャップ口径 O.T.D | キャップNo. |
|-------|--------|---------------|--------------|---------|
| キャップ  | 308066 | CH-2 穴あき白キャップ | 8            | No.2    |

| 適合サイズ                                     | 適合キャップ | パッキング材質 | キャップ材質 |
|---|--------|---------|--------|
| ST-16.5S・ST-16.5M・ST-16.5L・ST-スピッチグラス10ml | -      | -       | メラミン樹脂 |

| 付属品種類 | 単品コード  | 商品名  | キャップ口径 O.T.D | キャップNo. |
|-------|--------|--|--------------|---------|
| パッキング | 308271 | ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾁｯｸﾞﾗｽ10ml用ﾌﾞﾁﾙﾊﾟｯｷﾝ | -            | -       |

| 適合サイズ                 | 適合キャップ | パッキング材質 | キャップ材質 |
|-----------------------|--------|---------|--------|
| C/KC/CH-2用(14.6・3.0t) | -      | ブチルゴム   | -      |

### その他の関連商品

| 商品コード  | 商品名   | 価格(円/個) |
|--------|---|---------|
| 308066 | CH-2穴あき白キャップ                                | 85      |
| 308081 | C-2メラミン白キャップ                                | 70      |
| 308091 | KC-2フェノール黒キャップ                              | 100     |
| 308271 | ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾁｯｸﾞﾗｽ10ml用ﾌﾞﾁﾙﾊﾟｯｷﾝ  | 51      |
| 308231 | ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾁｯｸﾞﾗｽ10ml用ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ | 63      |

その他の関連商品

| 商品コード  | 商品名  | 価格(円/個) |
|--------|--|---------|
| 308251 | ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾋﾞｯｸﾞ ﾏｽ10ml用ﾌｯｿﾞPTFE/ﾆﾄﾘﾙﾊﾟｯｷﾝ  | 96      |
| 308261 | ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾋﾞｯｸﾞ ﾏｽ10ml用ﾌｯｿﾞPTFE/ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ | 169     |

その他の組み合わせ

| 商品コード  | 商品名                                      | 価格(円/個) |
|--------|--|---------|
| 119005 | ST-16.5M本体のみ                             | 207     |
| 119184 | ST-16.5M<ﾏﾗﾐﾝ白ｷｯﾌﾟ・ﾌﾞﾗﾝｸﾞ ﾏﾊﾟｯｷﾝ>        | 328     |
| 119219 | ST-16.5M<ﾏﾗﾐﾝ白ｷｯﾌﾟ・ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ>           | 340     |
| 119234 | ST-16.5M<ﾏﾗﾐﾝ白ｷｯﾌﾟ・ﾌｯｿﾞPTFE/ﾆﾄﾘﾙﾊﾟｯｷﾝ>   | 373     |
| 119249 | ST-16.5M<ﾏﾗﾐﾝ白ｷｯﾌﾟ・ﾌｯｿﾞPTFE/ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ>  | 446     |
| 119325 | ST-16.5M<ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｯﾌﾟ・ﾌﾞﾗﾝｸﾞ ﾏﾊﾟｯｷﾝ>       | 358     |
| 119279 | ST-16.5M<ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｯﾌﾟ・ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ>          | 370     |
| 119294 | ST-16.5M<ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｯﾌﾟ・ﾌｯｿﾞPTFE/ﾆﾄﾘﾙﾊﾟｯｷﾝ>  | 403     |
| 119309 | ST-16.5M<ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｯﾌﾟ・ﾌｯｿﾞPTFE/ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ> | 476     |